

Соединительный кабель KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

№ изделия: 170238

FESTO

в сборе, для пропорционального распределителя.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-101
Дополнительные функции	Расположение контактов специальное для изделия
Идентификация кабеля	с принадлежностями
Частота соединения	500
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	4
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	4
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Винтовая фиксация с шириной между плоскостями 18 и продольной насечкой
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 2, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 2, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 2, технология подключения	M9x0,5
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	7
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	6
Электрическое подключение 2, тип монтажа	Фиксация винта
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 50 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Импульсная мощность	2 kV
Длина кабеля	2 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Условия испытания кабеля	Условия испытания - по запросу
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 75 mm
Диаметр кабеля	5,6 mm
Структура кабеля	8x0,24 C защитой
Номинальное сечение провода	0,24 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C -5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	1
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Черный