



# Соединительный кабель KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

№ изделия: 170239

FESTO

в сборе, для пропорционального распределителя.



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Соответствует стандарту                                    | EN 61076-2-101  |
| Дополнительные функции                                     | Расположение контактов специальное для изделия                              |
| Идентификация кабеля                                       | с принадлежностями  |
| Частота соединения   | 500   |
| Электрическое подключение 1, функция                       | Сторона полевого устройства   |
| Электрическое подключение 1, исполнение                    | Круглый   |
| Электрическое подключение 1, тип подключения               | Розетка разъема   |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля                  | Прямой  |
| Электрическое подключение 1, технология подключения        | M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101                                |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 4   |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода      | 4   |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа                   | Винтовая фиксация с шириной между плоскостями 18 и продольной насечкой      |
| Электрическое подключение 2, функция                       | Сторона контроллера   |
| Электрическое подключение 2, исполнение                    | Круглый   |
| Электрическое подключение 2, тип подключения               | Разъем  |
| Электрическое подключение 2, выход кабеля                  | Прямой  |
| Электрическое подключение 2, технология подключения        | M9x0,5  |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 7   |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода      | 6   |
| Электрическое подключение 2, тип монтажа                   | Фиксация винта  |
| Диапазон рабочего напряжения DC                            | 0 ... 50 V  |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C                       | 1 A   |
| Импульсная мощность  | 2 kV  |
| Длина кабеля   | 0,3 m   |
| Атрибуты кабеля  | Suitable for energy chains  |
| Условия испытания кабеля                                   | Условия испытания - по запросу  |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля                        | ≥ 75 mm   |
| Диаметр кабеля   | 5,6 mm  |
| Структура кабеля   | 8x0,24<br>С защитой   |
| Номинальное сечение провода                                | 0,24 mm <sup>2</sup>  |
| Класс защиты   | IP65  |
| Примечание по классу защиты                                | в собранном состоянии   |
| Температура окружающей среды                               | -25 ... 85 °C<br>-5 ... 80 °C   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| Замечания по материалу                                     | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения  | 1   |
| Материал оплетки кабеля                                    | TPE-U(PUR)  |
| Цвет оплетки кабеля  | Черный  |