

Круглый цилиндр DSAQ-25- -P-A

№ изделия: 171867
Продукт будет снят с производства

FESTO

Задняя крышка с с подводом воздуха перпендикулярно оси цилиндра
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Примерное
представление



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 500 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247,4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294,5 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	141 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	6,2 g
Базовый вес на 0 мм хода	212 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	11,1 g
Пневматическое присоединение	M26x1,5
Материал крышки	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая