

Круглый цилиндр DSAH-25- -PPV-A

№ изделия: 171988

Продукт будет снят с производства

Передняя крышка с резьбой для непосредственного монтажа,
боковой подвод воздуха.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 1 ... 500 mm |
| Диаметр поршня | 25 mm |
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Длина демпфирования | 17 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247,4 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 294,5 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 141 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 6,2 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 212 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 11,1 g |
| Пневматическое присоединение | M6 |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | NBR TPU-U(PU) |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |