

Заглушка QSP17-PTB

№ изделия: 172996

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	1
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	4,7 g
Тип крепления	Mounting pin
Пневматическое подключение, канал 1	Картридж 17 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал уплотнения шланга	NBR