

Комплектный вакуумный захват VAS-2-M3-NBR

№ изделия: 173438

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	1 mm
диаметр присоски	2 mm
Эффективный диаметр присоски	1,6 mm
Положение штуцера	сверху
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	0,14 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	0,14 N
Крепежная резьба	M3
крепление присоски	M3
Подключение вакуума	M3
Цвет	Черный
Твердость по Шору	55 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Легированная сталь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR