

# Фильтр LF-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT


№ изделия: 173695

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Тонкость фильтрации - 5 мкм, с защитным кожухом и автоматическим отводом конденсата

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Midi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Макс. объем конденсата	43 см <sup>3</sup>
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	2.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с монтажными скобками Опция
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/2 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC