

Фильтр-регулятор давления LFR-1-D-MAXI-A-NPT

№ изделия: 173813

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с металлическим защитным кожухом и манометром. С автоматическим отводом конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Макс. объем конденсата	80 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	10.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	1,470 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	1 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC