

# маслораспылитель LOE-1-D-MAXI-NPT



№ изделия: 173827

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Макс. емкость для масла                                | 190 см <sup>3</sup>   |
| Кожух стакана  | Металлический кожух стакана   |
| Рабочее давление                                       | 16 bar  |
| Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя | 10 l/min  |
| Стандартный номинальный расход                         | 9.000 l/min   |
| Рабочая среда  | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертные газы      |
| Примечание по рабочей среде                            | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC               | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Чистота воздуха на выходе                              | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Инертные газы      |
| Температура среды                                      | -10 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды                           | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта   | 1.200 g   |
| Тип крепления  | с принадлежностями  |
| Пневматическое подключение, канал 1                    | 1 NPT   |
| Пневматическое подключение, канал 2                    | 1 NPT   |
| Замечания по материалу                                 | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал стакана                                       | PC  |