

Блок подготовки воздуха FRC-3/4-D-MAXI-A-NPT

№ изделия: 173877

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, 40 мкм, с металлическим защитным кожухом. С автоматическим отводом конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Положение при сборке	Вертикальный
Отвод конденсата	полностью автоматический
Степень фильтрации	40 µm
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	8.300 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.390 g
Тип крепления	Линейный монтаж с монтажными скобками Опция
Пневматическое подключение, канал 1	3/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	3/4 NPT
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC