

Фланец с осью SNCB-50

№ изделия: 174392

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	232 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевое литье под давление
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная