


# Многопозиционный модуль DPNC-40

№ изделия: 174419

FESTO

Для соединения двух цилиндров с одинаковыми диаметрами поршня для формирования многопозиционного цилиндра



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	408 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь
Материал резьбового штифта	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован