

Угловой захват HGW-10-A

№ изделия: 174818

FESTO

самоцентрирующиеся, применяются для внутреннего и внешнего захвата. Угол открытия 40°. Для бесконтактного опроса положения.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	10
Макс. точность повторения	0,2 mm
Макс. угол раскрытия	40 deg
Точность повторения, захват	$\leq 0,04$ mm
Кол-во губок захватов	2
Режим работы	двустороннего действия
Функция захвата	Угол
Структура проекта	Рычаг
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Макс. частота работы захвата	4 Hz
Мин. время открытия при 6 бар	5 ms
Мин. время закрытия при 6 бар	5 ms
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Общий момент захвата при 6 бар, открытие	25 Ncm
Общий момент захвата при 6 бар, смыкание	22 Ncm
Макс. усилие на губку захвата Fz, статическое	16 N
Макс. момент на захвате Mx, статич.	0,3 Nm
Макс. момент на захвате My, статич.	0,1 Nm
Макс. момент на захвате Mz, статич.	0,2 Nm
Вес продукта	39 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	M3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крышки	ПОМ
Информация о материале, корпус	Алюминий Никелирование
Информация о материале, губки захвата	Инструментальная сталь Никелирование