

Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-2-230-2,5

№ изделия: 174846

FESTO

в сборе, для распределителей МЕВН-, МОЕВН и N2-катушек.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Тип крепления | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5 |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 200 g |
| Электрическое подключение | 4-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 |
| Номинальное рабочее напряжение AC | 230 V |
| Подключение заземления | Имеется в наличии |
| Длина кабеля | 2,5 m |
| Диаметр кабеля | 6,2 mm |
| Структура кабеля | 3x0,75 |
| Класс защиты | IP65 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал оплетки кабеля | TPE-U(PUR) |
| Материал корпуса | PA POM |
| Материал электрического контакта | Бронза |