



# Реле давления PEV-1/4-A-SW27-B-OD

№ изделия: 175252

FESTO

размыкание или замыкание электрических цепей при достижении определенного уровня давления. Настраиваемое давление срабатывания. Без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-30 ... 100 °C
Функция переключающего элемента	Переключатель
Макс. частота переключения	3 Hz
Макс. выходное коммутируемое напряжение AC	250 V
Макс. выходное коммутируемое напряжение DC	250 V
Макс. выходной ток	4.000 mA
Электрическое подключение	4-пин Разъем
Тип крепления	Резьбовой
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/4
Вес продукта	900 g
Материал корпуса	PA66-GF30 сталь, гальванизированная
Материал мембраны	NBR
Диапазон установки порогового значения	1 ... 10 bar
Класс защиты	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L