

Соединительный кабель KMP1-02-VI-12-10

№ изделия: 175588

Продукт будет снят с производства

Для пневмоострова VIMP-02, полностью собран для от 8 до 12 позиций распределителей, длина 10 м.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 300\text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 250\text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Вес продукта	3.667 g
Электрическое подключение	25-пин Розетка разъема
Структура кабеля	25 x 0,75 mm ²
Диаметр кабеля	13 mm
Длина кабеля	10 m
Тип крепления	С зажимами
Информация о материале, корпус	Отливка из легкого сплава
Информация о материале, оплетка кабеля	PE
Информация о материале, разъем	Медный сплав Посеребрен