

Инструмент для съема CQO-22

№ изделия: 175726

FESTO

Для быстроразъемных CQ соединений




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	1
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	4 g
Пневматическое подключение, канал 1	для труб/шлангов, наружный диаметр 22 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)