

Круглый цилиндр DSAB-6- -P

№ изделия: 176199

FESTO

Передняя крышка с резьбой для непосредственного монтажа,
аксиальный подвод воздуха.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Примерное
представление

Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ход | 1 ... 50 mm |
| Диаметр поршня | 6 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 12,7 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 16,9 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 4,8 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 1,4 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 14 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 0,5 g |
| Пневматическое присоединение | M5 |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR TPE-U(PU) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |