

Муфта EAMD-42-40-20-16X25-U

№ изделия: 1781043

FESTO

компонент привода, который передает вращательное движение от шагового или сервомотора




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	20 mm
Установочный диаметр 2	16 mm
Размер	42
Номинальная длина	40 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	39 kgmm ²
Передаваемый момент	21 Nm
Вес продукта	189 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)