

Датчик положения SMPO-8E

№ изделия: 178563

FESTO

Пневматический, для приводов с Т-пазом, без монтажного набора.
Требуется отдельный монтажный элемент SMB-8E (номер для заказа 178230)





Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	для Т-образной щели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Принцип измерения	Магнитный
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Температура окружающей среды	-15 ... 60 °C
Повторяемость порога переключения	+/- 0,2 mm
Время включения	22 ms
Время выключения	52 ms
Тип крепления	со сквозным отверстием с принадлежностями Вставляется в паз сверху
Функция распределителя	3/2
Пневматическое присоединение	M5
Вес продукта	11 g
Материал корпуса	Алюминий PA Анодированный Легированная сталь, нержавеющая
Рабочий режим дисплея	Оптический
Класс защиты	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L