


# Вакуумный захват VAS-8-M5-NBR-CT

№ изделия: 183508

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2 mm
диаметр присоски	8 mm
Эффективный диаметр присоски	5,5 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, стандартный
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	1,6 N
Крепежная резьба	M5
крепление присоски	M5
Подключение вакуума	M5
Твердость по Шору	73
Информация о материале, резьбовая часть	Легированная сталь, нержавеющая
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, присоски	NBR