

Вакуумный захват сильфонный VASB-30-1/8-PUR-CT

№ изделия: 183519

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3 mm
диаметр присоски	30 mm
Эффективный диаметр присоски	25 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, сильфон на 1,5 гофра
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	34 N
Крепежная резьба	G1/8
крепление присоски	G 1/8
Подключение вакуума	G1/8
Твердость по Шору	62
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)