

Манометр MA-40-2,5-G1/4-MPA

№ изделия: 184288
Продукт будет снят с производства

С индикацией в МПа.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон индикации [МПа] | 0 ... 2,5 МПа |
| Соответствует стандарту | EN 837-1 |
| Номинальный размер манометра | 40 |
| Структура проекта | Манометр с трубкой Бурдона. |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Рабочая среда | Инертные газы Нейтральные жидкости |
| Рабочее давление | 0 ... 2,5 МПа |
| Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
| Класс точности измерения | 2,5 |
| Класс защиты | IP43 |
| Температура среды | -20 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера | По центру сзади |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Материалы в контакте со средой | Латунь |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Информация о материале, корпус | ABS |
| Информация о материале, смотровое окно | PS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес продукта | 70 g |
| Примечание по рабочей среде | Без кислорода Без ацетилена |