

Соединительный кабель KM12-M12-GSWD-1-4

№ изделия: 185499

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 75 V
Допустимая нагрузка по току	3,8 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Вес продукта	66 g
Электрическое подключение	Кабель 4-жильный Прямой разъем / угловая розетка M12x1 / M12x1 4-пин / 4-пин
Структура кабеля	4x0,34
Длина кабеля	1 m
Тип крепления	Резьбовой
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PU)