

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QSTF-G3/8-12

№ изделия: 186207

FESTO

360° ориентируемое, наружная и внутренняя резьба с внешним шестигранником.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	8,7 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Номинальный момент затяжки	15,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	77 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Тип крепления	External hex A/F 24
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G3/8 Для шлангов с наружным диаметром 10 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал пустотелого болта	Никелированная латунь
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая