

# Соединительный кабель KM12-M12-GSGD-2,5

№ изделия: 18684

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 60 \text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 75 \text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	3,8 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Электрическое подключение	Прямой разъем / прямая розетка M12x1 / M12x1 4-пин / 4-пин
Структура кабеля	4x0,25
Длина кабеля	2,5 m
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR