

# Координатный контроллер SPC200/P04

№ изделия: 187812

FESTO

Для 1 или 2-х пневматических координат, с PROFIBUS DP-интерфейсом.



## Таблица данных

| Характеристика  | Значение   |
|---|--|
| Запуск устройства   | Базовый блок для 4 вставных модулей<br>Питание<br>Последовательный интерфейс<br>Плита-заглушка<br>Интерфейс PROFIBUS |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии)               | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC   |
| Длительное сопротивление ударам по DIN/IEC 68, части 2 - 82 | Испытан в соответствии с уровнем опасности 2   |
| Относительная влажность воздуха                             | 0 - 95 %<br>не конденсирующий  |
| Класс защиты  | IP20<br>по IEC 60529   |
| Стойкость к вибрации по DIN/IEC 68, части 2 - 6             | Испытан в соответствии с уровнем опасности 1   |
| Температура окружающей среды                                | -5 ... 50 °C   |