


# Розетка для кабеля ASI-SD-FK-M12

№ изделия: 18788

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 40\text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	2 А
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Вес продукта	16,8 g
Поперечное сечение терминала	1,5 mm <sup>2</sup>
Электрическое подключение	5-пин Прямая розетка / техника замещения изоляции
Тип крепления	С гайкой
Цвет корпуса	Черный
Информация о материале, контргайка	Никелирование
Информация о материале, корпус	РА
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен