


# Разветвитель кабеля ASI-KVT-FK-S

№ изделия: 18797

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	7,2 g
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 75$ V
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 60$ V
Допустимая нагрузка по току	3 A
Поперечное сечение терминала	1,5 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Бронза