

Пневноостров IFB-02-1/4-12-BU

№ изделия: 18861

FESTO

G1/4, с Feldbus-присоединением.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	1.300 ... 1.600 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	Fieldbus Встроенный контроллер
Макс. количество распределителей	12
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	02
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	Фиксированный шаг
Пилотное давление	1,5 ... 10 bar
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Температура среды	-5 ... 50 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества