

Торцевая плита IEPR-04-D-2

№ изделия: 18878

FESTO

Для пневмоострова




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура рабочей среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Наличие сертификатов	UL - Recognized (OL)
Способ крепления на плите	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение, канал 1	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 3	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/4