

Вакуумные захваты ESG-8X20

№ изделия: 189186

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| размер присоски | 8x20 mm |
| Положение при сборке | Вертикальный |
| Тип конструкции | Подключение вакуума сверху Подключение вакуума сбоку с компенсатором высоты с длинным компенсатором высоты |
| Относительно держателя присоски | Размер 4 |
| Форма вакуумного захвата | Oval, flat |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -10 ... 70 °C |
| Подключение вакуума | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата | NBR |