

Держатель вакуумного захвата ESH-NA-2-QS

№ изделия: 189195

FESTO

без компенсатора высоты, присоединение вакуума сверху,
крепление держателя двумя шестигранными гайками.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Объем | 0,501 см ³ |
| Положение при сборке | Вертикальный |
| Тип конструкции | Подключение вакуума сверху |
| Относительно держателя присоски | Размер 2 |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Вес продукта | 12 g |
| Тип крепления | с контргайкой |
| крепление присоски | Диаметр 4 мм |
| Подключение вакуума | QS-6 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал скобы | Алюминий Никелированная латунь POM Закаленная сталь Легированная сталь |