


# Держатель вакуумного захвата ESH-NB-1-РК

№ изделия: 189204

FESTO

без компенсатора высоты, присоединение вакуума сбоку,  
крепление держателя двумя шестигранными гайками.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	0,108 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сбоку
Относительно держателя присоски	Размер 1
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	4 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
крепление присоски	Диаметр 3 мм
Подключение вакуума	РК-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR Сталь
Материал скобы	Алюминий Никелированная латунь РОМ Закаленная сталь Легированная сталь