

Держатель вакуумного захвата ESH-HB-6-G

№ изделия: 189212

FESTO

без компенсатора высоты, присоединение вакуума сбоку,
крепление держателя двумя шестигранными гайками.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Объем | 7,25 см ³ |
| Положение при сборке | Вертикальный |
| Тип конструкции | Подключение вакуума сбоку |
| Относительно держателя присоски | Размер 6 |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 271 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| крепление присоски | M20x2 |
| Подключение вакуума | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал скобы | Алюминий Никелированная латунь ПОМ Закаленная сталь Легированная сталь |