

Держатель вакуумного захвата ESH-HCL-1-PK

№ изделия: 189224

FESTO

с длинным компенсатором длины, присоединение вакуума сверху,
крепление держателя двумя шестигранными гайками.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата | 10 mm |
| Объем | 0,36 см ³ |
| Положение при сборке | Вертикальный |
| Тип конструкции | Подключение вакуума сверху с компенсатором высоты |
| Относительно держателя присоски | Размер 1 |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 19 g |
| Тип крепления | с контргайкой |
| крепление присоски | Диаметр 3 мм |
| Подключение вакуума | PK-3 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR Сталь |
| Материал скобы | Алюминий Никелированная латунь РОМ Закаленная сталь Легированная сталь |