


# Держатель вакуумного захвата ESH-HDL-2-QS

№ изделия: 189245

FESTO

с длинным компенсатором длины, присоединение вакуума сбоку,  
крепление держателя двумя шестигранными гайками.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	10 mm
Объем	0,26 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сбоку с компенсатором высоты
Относительно держателя присоски	Размер 2
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	33 g
Тип крепления	с контргайкой
крепление присоски	Диаметр 4 мм
Подключение вакуума	QS-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR Сталь
Материал скобы	Алюминий Никелированная латунь POM Закаленная сталь Легированная сталь