

Плоский кабель KASI-1,5-Y-100

№ изделия: 18940

FESTO

для ASI-компонентов.

Объем поставки 100 метров, цвет желтый




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	71 g
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 75 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Допустимая нагрузка по току	3 A
Длина кабеля	100 m
Класс защиты	IP65 С уплотненными концами провода
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C -25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал оплетки кабеля	Резиновая смесь
Цвет оплетки кабеля	желтый