

Комплектный вакуумный захват ESS-20X60-ON

№ изделия: 189416

FESTO

легко заменяется.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	6 mm
размер присоски	20x60 mm
объем присоски	3,69 см ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 5
Форма вакуумного захвата	Oval, flat
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	62,8 N
Горизонтальное боковое усилие при номинальном рабочем давлении	116 N
Вертикальная боковая нагрузка при номинальном рабочем давлении	63 N
Вес продукта	30,8 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M10
Цвет	Черный
Твердость по Шору	50 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR