

Пневмоостров VISB-03-B

№ изделия: 18990

FESTO

программируемый.

В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах технические данные и соответствующие принадлежности могут не подходить к данному продукту.



Примерное представление

Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	300 ... 1.300 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	Встроенный контроллер
Макс. количество распределителей	26
Макс. кол-во зон давления	3
Электрическая система вх./вых.	Да
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Ширина	18 mm 26 mm
Класс защиты	IP65
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	03
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	модульный и расширяемый
Рабочее давление для пневмоострова с внутренним подводом сжатого воздуха к пилотам	4 ... 8 bar
Пилотное давление	4 ... 6 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 50 °C