

Неполноповоротный привод DRE-2-F03-Q12-FS-PS

№ изделия: 189922

FESTO

одностороннего действия, пневматическое присоединение по VDI/VDE 3845, распределители Namur имеют прямое фланцевое крепление.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер привода | 2 |
| Расположение отверстий на фланце | F03 |
| Угол поворота | 90 deg |
| Фитинги соответствуют стандарту | ISO 5211 |
| Демпфирование | Без демпфирования |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | одностороннего действия |
| Структура проекта | Рейка и шестерня |
| Определение позиции | Без |
| Подключение распределителя по стандарту | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Рабочее давление | 2 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Расход воздуха при 6 бар за цикл 0°-90°-0° | 1,2 l |
| Вес продукта | 600 g |
| Присоединение вала | V09 |
| Пневматическое присоединение | Монтажная плата G1/8 |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества |
| Информация о материале, вал привода | Алюминий Анодированный |
| Информация о материале, крышки | PA |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминий Анодированный |