

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой QSLV-1/8-5/16-I-U

№ изделия: 190756

FESTO

360° ориентируемое, наружная резьба с внутренним шестигранником.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 4,2 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | покрытие |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 1 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Макс. момент затяжки | 8 Nm |
| Вес продукта | 22 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба 1/8 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 5/16" |
| Цвет отпускающего кольца | Серый |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PBT |
| Материал отпускающего кольца | POM |
| Материал уплотнения шланга | NBR |
| Материал держателя шланга | Легированная сталь, нержавеющая |