

Коллектор разводной многосекционный QSLV3-3/8-1/2-U

№ изделия: 190786

FESTO

3 отвода, ориентируемое 360°.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	6,8 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Размер контейнера	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	24 Nm
Вес продукта	170 g
Кол-во выходов	3
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба 3/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Цвет отпускающего кольца	Серый
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая