

Отсечной клапан HE-3A-1/4-QS-1/4-U

№ изделия: 190872

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2, бистабильный
Пневматическое подключение, канал 1	QS-1/4
Пневматическое подключение, канал 2	1/4 NPT
Тип управления	Ручное
Тип крепления	Прямо монтаж через сквозные отверстия Прямой резьбовой монтаж Опция
Стандартный номинальный расход	382,5 l/min
Условный проход	3,3 mm
Operating pressure МПа	-0,095 ... 1 МПа
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Материал корпуса	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Золотниковый
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс чистоты помещения	ISO class 4
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	35 g
Пневматическое подключение, канал 3	не направленный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR