

Вакуумный захват ESV-50-SU

№ изделия: 190995

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мин. радиус заготовки | 330 mm |
| диаметр присоски | 50 mm |
| объем присоски | 2,387 cm ³ |
| Положение штуцера | сверху |
| Положение при сборке | Любое |
| Форма вакуумного захвата | круглый плоский |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Рабочее давление | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Номинальное рабочее давление | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 105 N |
| Вес продукта | 11,2 g |
| Цвет | голубой |
| Твердость по Шору | 60 +/- 5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата | PUR |