

Вакуумный фильтр ESF-3

№ изделия: 191202

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Степень фильтрации	10 µm
Рабочее давление	-0,95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	100 l/min
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	9 g
Тип крепления	с наружной резьбой Через канал вакуума
Пневматическое присоединение	M4
Подключение вакуума	M4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал фильтра	PVF
Материал корпуса	Алюминий Никелированная латунь