

Компенсатор угла ESWA-5

№ изделия: 191207

FESTO

с шариковой направляющей, угол поворота 15°.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсация угла +/-	15 deg
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Шаровой шарнир
Относительно держателя присоски	Размер 5
Рабочее давление	-0,95 ... 4 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	57 g
Тип крепления	с наружной резьбой
крепление присоски	M10
Пневматическое присоединение	M10
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминий Никелированная латунь