

Светящаяся прокладка MC-LD-230AC

№ изделия: 19146

FESTO

Для электромагнитных катушек MSN1G, MSN1W.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Вес продукта	1,6 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип А по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSC
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Импульсная мощность	4 kV
Подключение заземления	Имеется в наличии
Номинальная мощность, светящаяся прокладка	0,33 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Цвет	прозрачный