

Штекер SEA-4GS-7-2,5

№ изделия: 192008

FESTO

для пневмоостровов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	18 g
Электрическое подключение	4-пин Расположение контактов тип А по EN 175301-803 M12x1 Прямой штекер / клеммы с винтом
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Допустимый диаметр кабеля	2,5 ... 2,9 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	PA
Материал электрического контакта	Латунь Покрытие белой бронзой