

Прижимная скоба MKRS-10-B

№ изделия: 192287

FESTO

для удержания защитного шланга с присоединенной крышкой.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта	9 g
Тип крепления	Профильный монтаж штекерный со сквозным отверстием Опция
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)